

**DCMT 070204, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Třída artiklu	25E

**Popis**

DCMT 070204 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	GK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070204
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CA025P
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení