

**CCMT 120412, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 120412 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	GK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Typ	CA025P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2

Rohový rádius	1,2 mm
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120412
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení