

**DC.T 11T304, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T304 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T304
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA025P
Lamač třísek	GK
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení