

**VBMT 160404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Třída artiklu	25E

Popis

VBMT 160404 CA025P Typ: CA025P
Lamač třísek: HQ
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	HQ
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Typ	CA025P
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení