

**VBMT 110308, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Třída artiklu	25E

**Popis**

VBMT 110308 CA025P Typ: CA025P  
Lamač třísek: HQ  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA025P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	HQ
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110308
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení