

**DCMT 070208, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Třída artiklu	25E

**Popis**

DCMT 070208 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070208
Typ	CA025P
Rohový rádius	0,8 mm

Lamač třísek	GK
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení