

**VBMT 160408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Třída artiklu	25E

**Popis**

VBMT 160408 CA025P Typ: CA025P  
Lamač třísek: HQ  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	HQ
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Povlak	S povlakem

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA025P
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení