

**DC.T 11T308, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T308 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	GK
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA025P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T308
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení