

**DCMT 11T302, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Třída artiklu	25E

**Popis**

DCMT 11T302 CA025P Typ: CA025P  
Lamač třísek: GK  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 330 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA025P
Lamač třísek	GK

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	Vyměnitelná destička DCMT11T302
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení