


**CC.T 09T302, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Třída artiklu	25E

**Popis**

CC.T 09T302 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 400 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Tolerance	G
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	PDL010
Počet výměn/řezání	2

Povlak	S povlakem
Lamač třísek	AP
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 400 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení