


**CC.T 09T304, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 400 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Lamač třísek	AP
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance	G
Povlak	S povlakem

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	N
Typ	PDL010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení