


**DC.T 070202, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 070202 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 400 m/min**Technický popis**

Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT070202
Lamač třísek	AP
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	G
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Typ	PDL010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení