

**DC.T 070204, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070204 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 400 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	N
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	AP
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Tolerance	G
Typ	PDL010
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT070204
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení