


**CNMG 120404, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120404 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AH

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 200 - 600 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	4
Typ	PDL010
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	AH
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Hlavní způsob použití	N
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení