

**DC.T 11T304, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 11T304 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 400 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT11T304
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	N
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Tolerance	G

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	AP
Řezný materiál	TK
Typ	PDL010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení