


**CC.T 060202, Typ: PDL010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060202 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AP

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 400 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 400 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Typ	PDL010
Tolerance	G
Lamač třísek	AP
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení