


**CNMG 120408, Typ: PDL010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 PDL010 Typ: PDL010

Lamač třísek: AH

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min**Technický popis**

Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm

Hlavní způsob použití	N
Typ	PDL010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Lamač třísek	AH
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení