


**WN.G 080404, Typ: PDL010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Lamač třísek	AH
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	PDL010
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení