

**Garant****GARANT Softcut® HS, úzká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	214857 40/3
GTIN	4045197608819
Třída artiklu	210

## Popis

### Provedení:

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřížení.

### Použití:

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

U  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p \max}$  redukovat na 6 mm.

**Pro přesné 90° rohy volte prosím  $a_p = 8$  mm.**

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

## Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..

Upínací otvor Ø	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø břitu D <sub>c</sub>	40 mm
Počet břitů Z	3
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833