

RIHETEC

Tryska na chladicí kapalinu SmartKD s kulovou přípojkou, Typ x délka trubice: 14X70



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319478 14X70
GTIN	4260711110511
Třída artiklu	33C

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Kulička z nerezové oceli v kombinaci s flexibilní kompozitní trubicí. Upevnění trubky pomocí převlečné matice.

CNC tryska na chladicí kapalinu s chytrou trubicí – s nástrojem SmartKD ušetříte čas pro nastavení a zajistíte optimální chlazení řezné hrany nástroje. Systém SmartKD je možné upnout do celé rady držáků VDI a BMT různých německých a mezinárodních výrobců. Vhodné pro tlaky 6 až 10 barů.

Výhoda:

- **Rychlá a jednoduchá montáž.**
- **Kulička z nerezové oceli.**
- **Flexibilní vyměnitelná chytrá trubka.**
- **Přesný a silný proud chladicí kapaliny.**

Použití:

Vložte trysku chladicí kapaliny do otvoru pro chladicí kapalinu a vyrovnejte trubku podle ostří.

Upozornění:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.

Technický popis

Provedení	S kulovou hlavou
Délka trysky	70 mm
Ø kuličky	14 mm
Typ	SmartKD

Ø propusti trubky	4 mm
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Tryska na chladicí prostředek