



## Sortiment momentových klíčů „Safe-Torque A 2 Set“ S 1/4palcovým upínáním bitů a stupnicí, Maximální utahovací moment: 12Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657776 12
GTIN	4013288223043
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus spolehlivě brání neúmyslnému přetažení. Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a hmatovým zapojením při dosažení hodnot stupnice. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný nízký úhel zpětného otočení 5°.

S 1/4palcovým upínáním bitů.

23dílná sada včetně momentového klíče Safe-Torque A 2.

#### Výhoda:

**Funkce Torque Lock:** Funkci utahovacího momentu lze vypnout, proto lze nástroj použít také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacím momentem a pro definované úhlové aplikace.

#### Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč výrazně hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Prokluzovací vypínací mechanismus zajišťuje, že nastavené hodnoty utahovacích momentů **nebudou přetaženy**.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Obsah:**

Nástrčná hlavice 6hranná, 1/4 palce: po 1 ks 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Bity 1/4 palce pro šrouby Phillips, stopka E 6,3: 1 ks PH 2 (délka 50 mm)

1/4 palcové bity pro vnitřní šestihran, stopka E 6,3: po 1 ks 2,5; 3; 4; 5; 6 (délka 50 mm)

Bity 1/4 palce pro šrouby Torx®, stopka E 6,3: po 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (délka 50 mm)

Adaptér s 6hrannou stopkou 1/4 palce C6,3: 1 ks délka 25 mm

Momentový klíč Safe-Torque A 2: 1 ks č. 657774 vel. 12

Uložení v: Textilní box

## Technický popis

Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Měřicí technika	mechanická
Řada	Safe-Torque
Celková délka L	244 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Rozsah utahovacích momentů	2 - 9 lbfft
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Kalibrování	O5
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Měření	Krouticí moment
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Maximální utahovací moment	12 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Data lze protokolovat	ne
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Feedback	s vypínáním
Rozsah utahovacích momentů	2 - 12 Nm

Označení výrobce	Safe-Torque A 2 sada 1
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,1 Nm
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6hran
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	5,5-13 mm
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrování Momentový klíč oboustranný Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020030 400/2
--	--------------

## Příslušenství

Momentový klíč „Safe-Torque A 2“S 1/4palcovým upínáním bitů a stupnicí Maximální utahovací moment 12 Nm	657774 12
---	-----------