

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Upozornění:

Bez vnitřního chlazení.

Technický popis

Ø břitu D_c	160 mm
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	15,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Upínací otvor Ø	40 mm
Počet břitů Z	12
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,09 stupeň

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	151,6 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------