

**metabo****Úhlová bruska INOX, Typ: WEV17-125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Vy definujete limity – ne váš stroj.**

Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití. Extrémně robustní úhlová bruska s vysoce redukovanými rychlostními stupni a **vysoce redukovanými nastavitelnými otáčkami** pro dobrý výbrus. Ideální **pro obrábění ušlechtilé oceli**.

- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče.**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Polohu skříňe převodovky můžete přestavit v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo pro řezání.**
- **Konstantní otáčky pod zatížením.**
- **Delší životnost, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyšší možnost přetížení a o 50 % vyšší krouticí moment.**
- **Rychlá výměna kotouče bez použití náradí stisknutím tlačítka se systémem Metabo M-Quick.**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.**
- **Přídavná rukojeť s nízkými vibracemi Metabo VibraTech (MVT).**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroutení, upínací sadou, přídavnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.

**Technický popis**

Samočinné vypínání	ano
Hmotnost	2,5 kg
Jemný rozběh	ano
Příkon	1700 W
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Připojovací závit	M14
Označení výrobce	WEV 17-125 Quick Inox
Maximální Ø kotouče	125 mm
Typ kabelu	4
Zvláštní znaky	Rychlovýměnný systém
Zdroj energie	síťový provoz
Volnoběžné otáčky	2000 - 7600 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska