

Rovinná fréza na obrábění kovů, Typ: PFM17



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078162 PFM17
GTIN	4061792210349
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

- Rychlé a čisté odstranění svarů v jednom kroku s nově navrženou rovinnou frézou na obrábění kovů.
- Při čelním frézování vznikají malé kovové třísky (žádný kovový prach, který zdraví škodlivý).
- Ovladač One-touch Controller: patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm.
- Připraveno k použití během několika sekund díky magnetické vodící liště upevňované bez nářadí (délka 50 cm, možnost rozšíření).
- Jednoduchá a pohodlná výměna vyměnitelných destiček na frézovací hlavě.
- Úzká část pro uchopení a velká oblouková rukojeť s možností nastavení bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení.
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VTC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
- Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení.

Rozsah dodávky:

- Magnetická vodící lišta (délka 50 cm)
- 3 tvrdokovové břitové destičky Universal
- Oblouková rukojeť
- Šroubovák na šrouby Torx 15
- Šroubovák vel. 4 s rukojetí T
- Otevřený klíč vel. 10
- metaBOX 280 L

Technický popis

Odstupňování nastavení hloubky frézování	0,1 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Odevzdaný výkon	970 W
Maximální vibrace dle EN	4,1 m/s ²
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Jmenovitý výkon	1700 W
Volnoběžné otáčky	8000 - 12600 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Obal	Metabox
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	230 V
Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	4,6 kg
Délka kabelu	3,6 m
Jemný rozběh	ano
Druh produktu	Fréza