

**metabo****Úhlová bruska, Typ: WEA19-1800**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

Výkonná úhlová bruska 180 mm s hloubkou řezu úhlové brusky 230 mm.

- Snížené vibrace pro práci bez únavy díky přídavné rukojeti Metabo VibraTech (MVT) a integrované vyvažovače.
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
- Skříň převodovky lze namontovat otočenou v krocích po 90°.
- Dokonalá ergonomie díky úzké části rukojeti pro maximální kontrolu a snadnou práci nad hlavou.
- Motor Metabo Marathon s novým systémem chlazení a systémem uhlíkových kartáčků pro dvojnásobnou životnost.
- Celovlnová elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám pod zatížením.
- Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez nářadí stisknutím tlačítka.
- Ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu.
- Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a plynulou práci.
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.
- Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.

### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti, M-Quick upínací matice.

## Technický popis

Zvláštní znaky	Velká hloubka řezu
Zvláštní znaky	Systém M-Quick
Příkon	1900 W
Maximální vibrace dle EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Maximální počet otáček	8200 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	WEA 19-180 Quick RT
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Délka kabelu	4 m
Maximální hloubka řezu	60 mm
Hmotnost	2,7 kg
Maximální Ø kotouče	180 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlové brusky