



Rohová fréza 90° MEC17, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 227505 32/3 |
| GTIN | 4960664406661 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu.
Minimální počet břitů.

Technický popis

| | |
|---|----------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 |
| Ø stopky D_s h6 | 32 mm |
| Délka vyložení L_1 | 40 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 100 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 15,7 mm |
| Ø břitu D_c | 32 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{max} | 23,6 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{max} | 62 mm |
| Vrtací kruhové frézování Ø D_{min} | 57 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{max} | 0,61 stupeň |
| Ø D_3 | 25 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Provedení stopky | stopka Weldon |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229709 |
|---------------|--------|