

**APKT 1604 PDER, HBM025, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215764 UNI
GTIN	4067263982050
Třída artiklu	22A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705 až 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Tloušťka desky: 5,76 mm

Rohový rádius: 0,8 mm

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APKT 1604 PDER
Typ	HBM025
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	5,76 mm
Povlak	S povlakem

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití	220 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	205 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
GG(G)	omezené použití	150 m/min	K
Uni	vhodný		
suché	vhodný		