

**APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Třída artiklu	22A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Upozornění:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pro $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Tloušťka desky: 3,5 mm

Rohový rádius: 0,5 mm

Technický popis

Rohový rádius	0,5 mm
Typ	UNI
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APKT 1003 PDER
Typ	HBM025
Řezný materiál	TK
Tloušťka desky	3,5 mm

Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití	220 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	330 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	255 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	205 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
GG(G)	vhodný	150 m/min	K
Uni	vhodný		
suché	vhodný		