

Garant**GARANT Softcut® HSI, široká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214855 80/6
GTIN	4045197550187
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřížení.

Použití:

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Pro přesné 90° rohy volte prosím $a_p = 8$ mm.

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø břitu D_c	80 mm
Upínací otvor Ø	27 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Počet břitů Z	6
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833