



## Přednastavovací přístroj UNO, Typ: UAFCAM



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Třída artiklu	34H

### Popis

#### Provedení:

- **Velká multidotyková obrazovka s intuitivním a jednoduchým rozhraním Microvision.**
- **Cejchovací zařízení na základním upínači SK50.**
- **Jednoduché možnosti odložení pro 3 adaptéry s vložkami SK50.**
- **Rychlé přestavení obou os pomocí systému Release-by-Touch (X/Y).**
- **Jemné dostavení obou os (X / Z) pomocí otočného kolečka.**
- **Vřeteno 4×90° a brzda vřetena.**
- **Kamera s 32násobným zvětšením.**

Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.

#### Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na stroji ve výrobě nebo při přípravě výroby.

#### Rozsah dodávky:

Termotiskárna štítků se štítky, jednoduchou systémovou podstavnou skříní, měřicím softwarem ve všech důležitých cizích jazycích, **včetně uvedení do provozu a školení (1/2 dne).**

#### Zvláštní příslušenství:

Přednastavovací přístroje Haimer jsou kompatibilní s redukcemi GARANT č 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukce Haimer jsou k dostání na poptávku.

### Technický popis

Šířka základny	1294 mm
Hloubka	590 mm
Hmotnost	300 kg
Rozsah měření Z	400 mm
Druhá kamera v držáku objektivu	ano
Třmenová měrka X	100 mm
Zatížení vřetena	30 kg
Celková šířka	2264 mm
Rozsah měření X	400 mm
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Celková výška	1735 mm
Základní upnutí	SK50 velmi přesné vřeteno
Řada	Hoffmann Group Connected
Brzdy rychloposuvu	pneumatická
Velikost displeje	24 palec
Druh produktu	přednastavovací přístroj