



## Přednastavovací přístroj UNO, Typ: UADCAM



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	355020 UADCAM
GTIN	4034221181411
Třída artiklu	34H

### Popis

#### Provedení:

- Dotyková obrazovka 15,6 palců s intuitivním a jednoduchým rozhraním Microvision.
- Cejchovací zařízení na základním upínači SK50.
- Jednoduché možnosti odložení pro 3 adaptéry s vložkami SK50.
- Rychlé přestavení obou os pomocí systému Release-by-Touch (X/Y).
- Jemné dostavení obou os (X / Z) pomocí otočného kolečka.
- Vřeteno 4×90° a brzda vřetena.
- Kamera s 22násobným zvětšením.

Přístroj pracuje ve spojení s volitelnými dostupnými softwarovými řešeními pro výrobu Hoffmann Group Connected.

#### Použití:

Pro měření a přednastavování nástrojů na stroji ve výrobě nebo při přípravě výroby.

#### Rozsah dodávky:

Termotiskárna štítků se štítky, jednoduchou systémovou podstavnou skříní, měřicím softwarem ve všech důležitých cizích jazycích, **včetně uvedení do provozu a školení (1/2 dne).**

#### Zvláštní příslušenství:

Přednastavovací přístroje Haimer jsou kompatibilní s redukcemi GARANT č 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukce Haimer jsou k dostání na poptávku.

### Technický popis

Hmotnost	300 kg
Celková výška	1735 mm
Druhá kamera v držáku objektivu	ano
Brzdy rychloposuvu	pneumatická
Zatížení vřetena	30 kg
Rozsah měření Z	400 mm
Hloubka	590 mm
Základní upnutí	SK50 velmi přesné vřeteno
Řada	Hoffmann Group Connected
Rozsah měření X	400 mm
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Šířka základny	1294 mm
Celková šířka	2264 mm
Třmenová měřka X	100 mm
Velikost displeje	24 palec
Druh produktu	přednastavovací přístroj