

**Rohová fréza 90° MEC17, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Ø břitu D_c	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Upínací závit M	M16
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	57 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,61 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	23,6 mm
Ø D_3	25 mm
Provedení stopky	se závitem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------