



Akumulátorová inspekční kamera, Označení výrobce: M12-360IC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.

- **Velký LCD displej 4,3 palce pro ostrý a čistý obraz.**
- **Obrazovka otočná o 270°.**
- **5 úrovní jasu zajišťuje optimální osvětlení.**
- **Digitální 3stupňový zoom pro rychlé zaostření na konkrétní body.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1x 12 V / 2,0 Ah Li-ion akumulátoru, nabíječky, kabelu kamery, háku, magnetu, zrcátka, přepravního kufru.

Technický popis

Délka kabelu kamery	1200 mm
Hlava kamery Ø	10 mm

Ochranná třída IP	IP 67
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hmotnost	0,9 kg
Rozlišení displeje	480×272 px
Označení výrobce	M12 360IC
Velikost displeje	4,3 palec
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Endoskop