

REGO-FIX▲**System přívodu chladicího média Recool®, Pro upínací kleštinu ER: ER32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Třída artiklu	33B

Popis**Provedení:**

- Snadná přestavba poháněných nástrojů s externím chlazením na vnitřní chlazení.
- Přesné chlazení na břitu a lepší odvádění třísek.
- Hodí se zejména pro hluboká pouzdra a dutiny.
- Vynikající kvalita povrchu.

Výhoda:

- Nákladově efektivní přestavba stávajících poháněných nástrojových systémů na vnitřní chlazení.
- Vhodné pro použití s emulzí a olejem.
- Tlak chladicí kapaliny až 100 bar (k dispozici 150 bar s vysokotlakou hadicí na poptávku).
- Ložiska nenáročná na údržbu.
- Pro vnitřní chlazení (s těsnicími podložkami č. 309630 a 309635).

Otáčky až 40 000 ot./min.

Použití:

Vhodné pro poháněné nástroje se závitem ER a přípojkou chladicího média G1/8 palce a pro kleštiny ER podle DIN 6499 / ISO 15488.

Rozsah dodávky:

1 × upínací matice reCool®, 1 × spirálová pružina a hadice Ø 6 mm, délka 400 mm, 2 × přímé šroubení G1/8 palce BSP, 2 × úhlové šroubení G1/8 palce BSP 90°.

Upozornění:

Při použití systému přívodu chladicího média s vnitřním chlazením musí být namontovaná odpovídající těsnicí podložka č. 309630 a 309635! K dispozici jsou vyplachovací podložky chladicího média pro periferní chlazení na poptávku.

U poháněných nástrojích s otvorem ve vřeteni k převodovce (např. šroub pro nastavení délky) musíte otvor nutně utěsnit!

Technický popis

Šířka B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Druh produktu	Tryska na chladicí prostředek