

**Garant****GARANT Softcut® HSI, široká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214855 100/8
GTIN	4045197550194
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřížení.

**Použití:**

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Pro přesné 90° rohy volte prosím  $a_p = 8$  mm.**

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Upínací otvor Ø	32 mm
Ø břitu $D_c$	100 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..
Počet břitů Z	8
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0