



## Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech, Typ: 71300661



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorové nůžky na plech** pro mobilní použití.

#### Nůžky na plech.

- **Dobré řezání křivek pouze s nízkou deformací plechu.**
- **Pohodlně a rychle při ostřihování hran a přistřihování.**
- **Pro plechy do 800 N/mm<sup>2</sup> a nerezové oceli.**
- **Čtyřnásobný oboustranný nůž: Čistý řez bez otřepů při nízkých provozních nákladech.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně boxu L-BOXX **bez** akumulátoru a **bez** nabíječky.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073851 – č. 073858 nebo základní sadu pod č. 073863 – č. 073867. Nabíječky pod č. 073866.

### Technický popis

Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Hmotnost	2 kg
Poloměr nejmenší křivky	15 mm

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	0
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Řezná rychlost	5 - 8 m/min
Počet zdvihů	4000 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	ABLS 18 1.6 E AS
Šířka řezu	0 mm
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Druh produktu	Nůžky na plech