

**Rohová fréza 90° MEC17, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Upínací závit M	M12
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	15,7 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Celková délka $L_{celk.}$	35 mm
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,86 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	16,6 mm
Ø D_3	18 mm
Provedení stopky	se závitem

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------