



MultiMaster MM 500 Plus Top, Typ: 72296770



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Oscilační nástroje s předním postavením na trhu ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s **upínačem nástrojů Starlock** (vylepšený přenos síly pro zvýšení pracovního výkonu až o 35 %).

- **Téměř neomezené možnosti použití (řezání, broušení, škrabání, dělení, pilování) díky oscilačnímu pohybu (nízká tvorba prachu).**
- **Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální použití.**
- **Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a průběžnému používání kuličkových a jehlových ložisek.**
- **Optimální manipulace díky ergonomickému designu s vložkami Softgrip a nízké hmotnosti.**

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce (při přestavbě a renovaci) s více než 30dílným příslušenstvím k řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a dalšímu.

Rozsah dodávky:

30dílná sada příslušenství, odsávací zařízení a L-BOXX.

30dílná sada příslušenství sestává z: 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list z tvrdého kovu (Ø 75), 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× brusná deska děrovaná, po 1× brusném listu děrovaném (K60, K80, K120, K180).

Technický popis

Amplituda (oscilační pohyb)	2 × 1,7 stupeň
Počet kmitů	10000 - 19500 min ⁻¹
Hmotnost	1,4 kg
Příkon	350 W
Upínač nástroje	Starlock, Starlock Plus
Zdroj energie	síťový provoz
Označení výrobce	MM 500 PLUS TOP
Délka kabelu	5 m
Obal	systemový kufr (L-Boxx)
Druh produktu	Oscilátory