



Pneumatický rázový utahovák Twin Turbo, Typ: 9013TT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Rázový utahovák s vysoce výkonným kladivem s dvojitým příklepem. Dlouhá životnost a vysoká účinnost v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu. **Odnímatelný řemínek na ruku, nastavitelný v úhlu 360°. Technologie Twin Turbo.** Maximální uvolňovací moment 4 100 Nm.

Technický popis

Připojovací závit	NPT
Maximální utahovací moment	2170 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Hnací profil upínače nástrojů	4hran
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Maximální počet otáček	5200 min ⁻¹

Maximální spotřeba vzduchu	243,5 l/min
Hmotnost	4,5 kg
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm
Pracovní hluk	99,5 dB(A)
Délka	184 mm
Maximální vibrace dle EN	10,69 m/s ²
Druh produktu	Šroubovák