



Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Ø stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	15,7 mm
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	23,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	57 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,61 stupeň
Ø D_3	25 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------