

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro performance Master Chuck, SK 40 krátké, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302195 10
GTIN	4067263265498
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Vhodné zejména pro vysoce dynamické frézování.**
- **Optimalizovaná vnější kontura FEM (metoda konečných prvků) -> robustnost díky maximální tuhosti, delší životnost nástroje, vyšší objem odebraného materiálu za čas, vhodné pro všechny strategie obrábění.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.**
- **Lze použít redukční pouzdra.**
- **Teplotní odolnost až 170°C po dobu 4 hodin.**
- **Až 10x více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým sklíčidlem.**
- **Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.**
- **Patentovaný nový hydraulický upínací systém – Spolehlivá, trvalá prvotřídní obvodová házivost.**

**Použití:**

Univerzálně navrženo pro hrubovací a dokončovací operace. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Rozsah dodávky:**

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
L <sub>3</sub>	31 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Upnutí	SK 40 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro