

**Garant****GARANT Softcut® HSI, široká rozteč, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřížení.

**Použití:**

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Pro přesné 90° rohy volte prosím  $a_p = 8$  mm.**

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 1205..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm

Ø břitu D <sub>c</sub>	125 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	63 mm
Počet břitů Z	8
Řada	Softcut®
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219833
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP