

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	15,7 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø břitu $D_c$	50 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Počet břitů Z	4
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,34 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	41,6 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	93 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------