

Garant

Poháněný nástroj radiální Odsazeno, VX4, Typ: Z40-VX4RIK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319986 Z40-VX4RIK
GTIN	4067263265900
Třída artiklu	31W

Popis

Provedení:

K použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** se **Sauterovou** revolverovou hlavou a hnací spojkou podle normy **DIN 5480** nebo na strojích s **revolverovou hlavou BMT** s hnací spojkou podle **DIN 1809**. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.

Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.

Provedení IM – s vnitřní upínací maticí. Použití pro **kotoučové revolverové hlavy**. Pravé provedení. Převodový poměr 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (vnitřní) maximálně 70 barů.

Vyrovnání pomocí **lišty Standard-Pin**.

Odsazené zpracování pro větší prostor obrábění.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých krouticích momentů.**
- **100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.**
- **Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

Použití:

Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer apod. s DIN 5480 nebo revolverovou hlavou BMT DIN 1809.

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 – 319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761 – 319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680 – 309745. Momentový klíč č. 211750, vel. 5,7.

Upozornění:

- Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
- Nástroje VCH (VCH – vnitřní chlazení) bez chodu na sucho, filtrace chladiva < 50 µm.
- Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
- Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

Technický popis

x	100 mm
b ₁	25 mm
h ₁	76 mm
Chlazení	interní
l ₁	138 mm
b ₂	105,5 mm
Upínání nástroje	Varia VX4
Upnutí	VX4
Velikost VDI	40
Druh produktu	Poháněný nástroj