

**Garant****Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	365035 80
GTIN	4067263515630
Třída artiklu	31S

**Popis****Provedení:**

- **Stabilní konstrukce se silným vodícím šroubem.**
- **Čelisti kalené a broušené.**
- **Přesné upínání díky plochému vedení.**
- **Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.**
- **Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.**
- **Patentovaná integrovaná excentrická rychloupínací čelist pro bezpečné upnutí na vrtacím stole.**
- **Díky rychlému upnutí v oblasti drážek je možné flexibilně a efektivně obrábět upnutý obrobek v libovolné poloze na celém vrtacím stole bez nutnosti změny upnutí.**

**Použití:**

K upínání obrobků na vrtačkách.

**Materiál:**

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

**Přesnost:**

Do **0,10 mm**.

**Technický popis**

Celková výška c	65 mm
Šířka upínacích drážek	13 mm

Maximální délka L <sub>4</sub>	280 mm
Šířka základního tělesa	140 mm
Výška čelistí C	28 mm
Hmotnost	5,7 kg
Vzdálenost upínacích drážek	110 mm
Délka základního tělesa a	238 mm
Rozsah upínání b	120 mm
Šířka čelistí A	80 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	BM svěrák modrý
Druh produktu	Svěrák pro vrtačky

## Příslušenství

Náhradní vřeteno pro ruční svěrák na vrtačky Pro typ 60	365037 60
Doraz Typ 1	365028 1
Vodící lišta pro č. 365023	365025
Pár náhradních čelistí (2 kusy) pro rychloupínací svěráky nebo svěráky pro vrtačky Pro typ 60	365036 60