

Garant

Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (2 zvedací sloupky) nosnost max. 500 kg, Typ: 1500

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920312 1500
GTIN	4067263736202
Třída artiklu	91S

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné lepení. Plynulé nastavení výšky 740 až 1 140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 šroubů pro vyrovnání nerovností podlahy.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Ergonomická práce vsedě a ve stoje!

Upozornění:

Pod pracovní desku můžete namontovat pouze kryt o maximální výšce 500 mm.

Technický popis

Materiál pracovní desky	Buk Multiplex
Hloubka	750 mm

Plynulé nastavování výšky	ano
Vstup typu zástrčky	F
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	740 - 1140 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální nosná síla	500 kg
Přípojka napětí	250 V
Šířka	1500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Nosnost při dlouhodobém zatížení	350 kg
Hmotnost	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	500 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Pracovní stůl