

Garant

Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (4 zvedací sloupky) nosnost max. 1000 kg, Typ: 1500

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920317 1500
GTIN	4067263736226
Třída artiklu	91S

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné lepení. Plynulé nastavení výšky 740 až 1 140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 šroubů pro vyrovnání nerovností podlahy.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovanou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Ergonomická práce vsedě a ve stoje!

Upozornění:

Pod pracovní desku můžete namontovat pouze kryt o maximální výšce 500 mm.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm

Šířka	1500 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	740 - 1140 mm
Vstup typu zástrčky	F
Hmotnost	86 kg
Hloubka	750 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Zdroj energie	Síťový provoz
Nosnost při dlouhodobém zatížení	750 kg
Materiál pracovní desky	Buk Multiplex
Pracovní deska délka	1500 mm
Přípojka napětí	250 V
Maximální nosná síla	1000 kg
Plynulé nastavování výšky	ano
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Pracovní stůl