



## Pneumatický rázový utahovák Twin Turbo, Typ: 9012TT



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Rázový utahovák s vysoce výkonným kladivem s dvojitým příklepem. **Technologie Twin Turbo.** Maximální uvolňovací moment 2 200 Nm.

### Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální utahovací moment	1356 Nm
Délka	128 mm
Pracovní hluk	99,7 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	147,2 l/min
Maximální počet otáček	8300 min <sup>-1</sup>
Hnací profil upínače nástrojů	4hran

Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Hmotnost	1,6 kg
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Maximální vibrace dle EN	8,69 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Šroubovák