



Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/4Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15,7 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø břitu D_c	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	31,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	73 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,45 stupeň
Ø D_3	33 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------