

Garant**Pracoviště s elektrickým nastavováním výšky (2 zvedací sloupky) nosnost max. 500 kg, Typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920312 2000
GTIN	4067263736219
Třída artiklu	91S

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou z eloxovaného hliníku. S příčnou výztuhou pro stabilizaci. Buková deska 50 mm Multiplex, voděodolné lepení. Plynulé nastavení výšky 740 až 1 140 mm, snadné a rychlé ovládání pomocí ovládacího panelu. Ovládací panel s funkcí paměti pro 3 různé pracovní výšky.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 šroubů pro vyrovnání nerovností podlahy.

Lakování:

Základní rám s hliníkovou zvedací jednotkou a práškovou ocelovou trubkou barva antracitová šedá RAL 7016 , **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Ergonomická práce vsedě a ve stoje!

Upozornění:

Pod pracovní desku můžete namontovat pouze kryt o maximální výšce 500 mm.

Technický popis

Maximální nosná síla	500 kg
Pracovní deska délka	2000 mm

Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Šířka	2000 mm
Plynulé nastavování výšky	ano
Hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Přípojka napětí	250 V
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	740 - 1140 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Pracovní deska hloubka	750 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Hmotnost	88 kg
Vstup typu zástrčky	F
Materiál pracovní desky	Buk Multiplex
Nosnost při dlouhodobém zatížení	350 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	500 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Pracovní stůl